

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Gehäuse



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677759>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 72 mm, ohne Verschraubung, 1x Pg29, Kabelabgang gerade

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1677759
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918151362
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	228,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	221 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Gehäuse

1677759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677759>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg29
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	72 mm
Länge	73 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg29
-----------------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Gehäuse


1677759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677759>



Zeichnungen

Maßzeichnung



HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Gehäuse

1677759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677759>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

1677759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677759>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de