

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter

1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M40 auf 1 1/4"



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1687587
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918822736
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	89,96 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter

1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>




## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	NPT-Adapter
------------	-------------

### Maße

Maßzeichnung	
Länge	26 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	18 mm
Durchmesser	40 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	40 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40
Gewindeart Dichtungsseite	1 1/4 Zoll NPT

### Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung O-Ring	NBR

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter


1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter

1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter

1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adapter

1687587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1687587>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	bf344b1d-45f0-4580-801f-c0255356a71c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)