

VS-09-A-EMV-S - D-SUB-EMV-Schirmblech

1688463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688463>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-EMV-Schirmblech, für Anbaurahmen VS-09-..., Shell-Größe 1, geschirmt



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688463
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCBZ
GTIN	4017918818395
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,816 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,75 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1688463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688463>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmblech
Anwendung	Schirmblech
Bauform	09

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Maße

Breite	35,9 mm
Höhe	17,5 mm

Materialangaben

Farbe	metallisch blank
Material	Metall
Material Gehäuse	Neusilber

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
-------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

1688463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688463>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1688463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688463>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de