

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Leiterplattenklemme



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1733541>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: GSMKDSP 1,5, Rastermaß: 7,62 mm, Schraubengriffsform: L Längsschlitz, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1733541
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AALFGD
GTIN	4017918231835
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,07 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,612 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Leiterplattenklemme



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1733541>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplattenklemme
Produktfamilie	GSMKDSP 1,5
Bauform	Leiterplattenklemme anreihbar
Polzahl	3
Rastermaß	7,62 mm
Pinlayout	Lineares Pinning

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV

Montage

Montageart	Wellenlöten
Pinlayout	Lineares Pinning
Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz (L)

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Maße

Breite	22,86 mm
Bauhöhe	16 mm
Höhe	19,5 mm
Länge des Lötpins	3,5 mm
Länge	13,4 mm
Länge des Lötpins	3,5 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Rastermaß	7,62 mm

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Leiterplattenklemme



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1733541>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Leiterplattenklemme



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1733541>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de