

VC-MEMV-K4 - Gehäuse

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884513>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungsgehäuse, aus Metall, EMV-beschichtet Bauform 4, Anzahl der Module 5, Kabelverschraubung Pg21

Ihre Vorteile

- Jeder beliebige Pol kann PE-Kontakt sein

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1884513
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABLADB
GTIN	4017918164546
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	611,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	611,4 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	PL

VC-MEMV-K4 - Gehäuse

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884513>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Bauform	VC4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl der Modulplätze	5
Art der Verschraubung	1x Pg21
Geschirmt	ja
Kabelabgang	seitlich

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36,4 mm
Höhe	61 mm
Länge	107,6 mm
Gewindeart Dichtungsseite	Pg21

Materialangaben

Farbe	nickel
Material Dichtung	EPDM, leitfähig
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg21
Verriegelungstyp	Mutter

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

VC-MEMV-K4 - Gehäuse


1884513

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884513>



Zeichnungen

Maßzeichnung



VC-MEMV-K4 - Gehäuse

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884513>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de