

# HC-D 4-ST-1BUS - Schirmanschlussschelle



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmanschluss für eine geschirmte Leitungen an Stiftkontaktträgern, inkl. zwei lose Crimpkontakte für PROFIBUS-Leitung

## Kaufmännische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1886142             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7ABZ              |
| GTIN                                     | 4017918818418       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,3 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,1 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

## Technische Daten

### Hinweise

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Allgemein | für HC-D40-, HC-D64- Kontaktträger |
|-----------|------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Schirmanschluss |
| Kontakttyp | gedreht         |

### Anschlussdaten

#### Anschlusstechnik

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kontaktart   | Stift          |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

#### Leiteranschluss

|                |      |
|----------------|------|
| Abisolierlänge | 6 mm |
|----------------|------|

### Materialangaben

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Material Kontakt           | Cu-Legierung   |
| Material Kontaktoberfläche | hartversilbert |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 500 |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

# HC-D 4-ST-1BUS - Schirmanschlussschelle

1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

## Zeichnungen



# HC-D 4-ST-1BUS - Schirmanschlussschelle



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 4-ST-1BUS - Schirmanschlussschelle



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1886142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886142>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |      |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50  |
|  | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP  | a5d75782-a1a0-41fa-8c43-1586c02f8c48 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)