

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Frontplatte



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200943>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Breite: 101,8 mm, Länge: 43,8 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-...COVER PA..

Ihre Vorteile

- Strangprofil aus Aluminium
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
- Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
- EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2200943
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDFC
GTIN	4046356720885
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,3 g
Zolltarifnummer	76061191
Ursprungsland	DE

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Frontplatte



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200943>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseabdeckung
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-ALU
Produktfamilie	UM-ALU 4-100,5
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	101,8 mm
Tiefe	2 mm
Länge	43,8 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	aluminiumfarben
Material Gehäuse	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	eloxiert

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Frontplatte


2200943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200943>



Zeichnungen

Schemazeichnung



UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Frontplatte

2200943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200943>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Frontplatte



2200943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200943>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de