

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, Blindstopfen, zum Verschließen des Lock-and-Release-Bereichs, Breite: 11,7 mm, Höhe: 16,1 mm, Tiefe: 10,6 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Ihre Vorteile

- Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
- Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten
- Blindstopfen für durchgängig geschlossene Gerätefronten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202635
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHECZ
GTIN	4055626218748
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,81 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,8 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CN

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Blindstopfen
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ME-IO
Produktfamilie	ME-IO 18,8
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	11,7 mm
Höhe	16,1 mm
Tiefe	10,6 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Montage

Montageart	Verrastung
------------	------------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202635>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de