

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-Busstecker



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2300986>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Stecker, 37-polig, Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 36, 37 auf Schraubanschlussklemme

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2300986
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC511
GTIN	4046356684590
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	101,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-Busstecker



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2300986>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
Pinbelegung	alle Anschlüsse 1:1 auf Schraubklemme

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A

Anschlussdaten


D-SUB-Steckanschluss

Anschlussart	D-SUB-Stecker
--------------	---------------

Schnittstellen

Signal	Punkt-zu-Punkt
--------	----------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	16,3 mm
Höhe	49,8 mm
Länge	99,5 mm

Außenmaß

Außendurchmesser min.	4 mm
Außendurchmesser max.	12,7 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	ABS, metallisiert
------------------	-------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 50
-------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-Busstecker



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2300986>

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung)

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-Busstecker


2300986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2300986>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-Busstecker

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2300986>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de