


# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Federleiste



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285331>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



19"-Federleiste, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2285331
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAHCA
GTIN	4017918055936
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,226 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Federleiste

2285331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285331>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	Die Bemessungsisolationsspannung gilt für vollisolierte Flachsteckhülsen
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	19"-Federleiste
Produktfamilie	SFL (2,8-0,8)
Bauform	F
Polzahl	32
Rastermaß	0 mm


### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
--------------------------------	--------

### Anschlussdaten

Anschlussart	Flachsteckanschluss
--------------	---------------------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	95 mm
Höhe	28,6 mm
Länge	14,8 mm
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm
Rastermaß	-

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Isolierstoffgruppe	II
Isolierstoff	PA-F
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------


# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Federleiste

2285331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285331>



## Zeichnungen



# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Federleiste

2285331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285331>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
Filter und Facetten	27460101
Filter und Facetten	27460101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Federleiste



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285331>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)