

2404202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404202>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Emalytics Controller-Lizenz für zusätzliche 2500 Datenpunkte



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2404202
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRHBAA
GTIN	4055626349510
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,001 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,001 MGM
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gebäudemanagementsystem
Anwendungsbereich	Gebäudetechnik

Systemeigenschaften

Art der Software	Embedded
Anwendungszweck der Software	Automatisierung

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Laufzeitlizenz
	Upgrade-Lizenz
Lizenzdauer	nicht relevant

Funktionalität

Integrierte Funktion	Analyse
	Datenerfassung
	Diagnose
	Inbetriebnahme
	Kommunikation
	Konfiguration
	Projektierung
	Simulation
Zielsystem	Automationsstation
Unterstützte Steuerungen	ILC 2050 BI
Anzahl der Datenpunkte (Embedded)	2500
Anzahl der Datenpunkte (Embedded)	2500
Anzahl Clients	nicht relevant

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows® 10
	Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
	Windows® Server 2012 Standard
	Windows® Server 2012 R2 Standard
Festplattenspeicher	min. 4 GByte (mehr empfohlen je Archivierungsanforderung)
Arbeitsspeicher	min. 1 GByte
Schnittstellen	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel ,oder größer

2404202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404202>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

ETIM

ETIM 9.0	EC001435
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2404202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404202>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de