

# PSD-S ME OB/MB - Montagematerial



2700155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700155>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anschlussdose mit Magnetfuß für Fußmontage, schwarz



## Ihre Vorteile

- Magnetfuß für werkzeuglose Montage auf metallischen Flächen
- Mit verdeckter Kabelführung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700155
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	DRL117
GTIN	4046356491464
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	318,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	290 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# PSD-S ME OB/MB - Montagematerial

2700155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700155>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageelement
Produktfamilie	PSD-S
Lieferumfang	2 Stück Kunststoffschraube 1 Stück Kabelverschraubung 1 Stück Mutter 1 Stück Dichtung
	2 Stück Kunststoffschraube 1 Stück Kabelverschraubung 1 Stück Mutter 1 Stück Dichtung

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

### Maße

Maßzeichnung	
Höhe	45,5 mm
Durchmesser	70 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	PA-GF

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

### Montage

Montageart	Fußmontage (Magnethalter)
	Rohrmontage
Einbaulage	beliebig

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



2700155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700155>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

### ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

2700155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700155>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	fae72cf1-8973-4464-b489-08a1ace9a10b

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)