

PSD-S ME BR-BM - Montagewinkel

2700143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700143>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Winkel für Fußmontage, schwarz



Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 2700143 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | DRL117 |
| GTIN | 4046356491358 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,7 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

PSD-S ME BR-BM - Montagewinkel

2700143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700143>

Technische Daten

Hinweise


Hinweis zur Anwendung

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
|-----------------------|-----------------------------------|

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Produkttyp | Montageelement |
| Produktfamilie | PSD-S |
| Lieferumfang | 4 Stück Kunststoffschraube 1 Stück Kabelverschraubung 1 Stück Mutter |
| | 4 Stück Kunststoffschraube 1 Stück Kabelverschraubung 1 Stück Mutter |

Maße

| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 87,5 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Durchmesser | 70 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|-------------|
| Farbe | schwarz |
| Material | PA A3 x 2G5 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
|-------------------------------|------------------|

Montage

| | |
|------------|-------------|
| Montageart | Fußmontage |
| | Rohrmontage |
| Einbaulage | beliebig |


PSD-S ME BR-BM - Montagewinkel

2700143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700143>

Zeichnungen

Maßzeichnung



2700143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700143>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371233 |
| ECLASS-15.0 | 27371233 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001153 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
|-------------|----------|

PSD-S ME BR-BM - Montagewinkel



2700143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700143>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de