

NLC-OP1-MKT - Montagekit



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701140>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montagekit



Produktbeschreibung

Montagekit für Nanoline-Bediengerät. Das Kit umfasst das Rezeptorgehäuse, installiert auf der Basiseinheit, den Montagebügel für die Schaltschrankinstallation und das Kabel für den Anschluss an die Basiseinheit.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701140
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRACAZ
GTIN	4046356325271
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	156 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	151,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	IN

NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701140>



Set besteht aus

NLC-OP1-MKT-BASE - Befestigungseinheit

2701250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701250>

Panel für Montage in der Basiseinheit, RJ45-Stecker für abgesetztes Bedienfeld



NLC-OP1-MKT-BRACKET - Montagewinkel

2701263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701263>

Montagewinkel für abgesetzte Installation des Bedienfelds



NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701140>



NLC-OP1-MKT-CBL - Leitung

2701438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701438>

Operator Terminal-Kabel



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Stromaufnahme maximal	50 mA
Stromaufnahme typisch	32 mA

Maße

Breite	76 mm
Höhe	31,5 mm
Tiefe	46 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C

Montage

Montageart	Schaltschranktüreinbau
------------	------------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung



NLC-OP1-MKT - Montagekit



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701140>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27240692

ETIM

ETIM 9.0

EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de