PSD-S ME T-M 1000 - Montagematerial

2700154

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700154

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Rohr, 1000 mm lang, Ø 25 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700154
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	DRL117
Katalogseite	Seite 521 (C-6-2019)
GTIN	4046356491457
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	280 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	290 g
Zolltarifnummer	76082081
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageelement
Produktfamilie	PSD-S

Maße

Maßzeichnung	
Höhe	1000 mm
Durchmesser	25 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Aluminium eloxiert

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

Montage

Montageart	Rohrmontage
	Fußmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371236

ETIM

ETIM 9.0	EC001155

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de