

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Software zur Inbetriebnahme und Parametrierung von Axioline F-I/O-Stationen (kostenlos zum Download)

Produktbeschreibung

Startup+ bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach eine Verbindung zu einer Axioline F-Station aufzubauen, die angeschlossenen Module zu parametrieren und deren Verdrahtung zu prüfen (I/O-Check).

Ihre Vorteile

- Verbindung zur I/O-Station über RJ45- oder USB-Schnittstelle des Buskopplers
- Automatisches Einlesen der angeschlossenen I/O-Module
- Parametrierung der I/O-Module
- Lesen und Schreiben der Ein- und Ausgänge (I/O-Check)
- Diagnose der I/O-Module und Buskoppler
- Firmware-Update des Buskopplers

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700636
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRI2Z3
GTIN	4046356595827
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	69,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	69,2 g
Zolltarifnummer	85234910
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Parametrierungs-Software
Grundfunktionalität	I/O-Check
	Diagnose
	Off-/ Online-Parametrierung
	Aufrufbar über TCI-Schnittstelle

Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software	Parametrierung
------------------------------	----------------

Funktionalität

Grundfunktionalität	I/O-Check
	Diagnose
	Off-/ Online-Parametrierung
	Aufrufbar über TCI-Schnittstelle

Systemvoraussetzungen

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10
Prozessor	Pentium/Celeron, 1,6 GHz
Festplattenspeicher	600 MByte
Arbeitsspeicher	1 GByte
Schnittstellen	Ethernet-Port
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Bildschirmauflösung	XGA (1024 x 768)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242504
ECLASS-15.0	27242504

ETIM

ETIM 9.0	EC002537
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de