

VISU+ 2 RT 128 NETWORK - Visualisierungs-Software



2701884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701884>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes.

Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Steuerungsankopplung mit OPC
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701884
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRDAAB
GTIN	4046356869669
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

VISU+ 2 RT 128 NETWORK - Visualisierungs-Software



2701884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701884>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Visualisierungs-Software
Grundfunktionalität	Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte
	Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server
	FDA CFR 21 Part 11 kompatibel
Erweiterte Funktionalität	Networking

Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software	Visualisierung
------------------------------	----------------

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Laufzeitlizenz
----------------	----------------

Funktionalität

Grundfunktionalität	Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte
	Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server
	FDA CFR 21 Part 11 kompatibel
Erweiterte Funktionalität	Networking
Integrierte Funktion	Onlineprojektierung
	Passwortschutz
	Sprachumschaltung
	Networking
Anzahl der I/O-Punkte	128

Systemvoraussetzungen

Festplattenspeicher	min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)
Arbeitsspeicher	min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7)
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 5.5
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)

Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7

VISU+ 2 RT 128 NETWORK - Visualisierungs-Software



2701884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701884>

	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

Betriebssystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

VISU+ 2 RT 128 NETWORK - Visualisierungs-Software



2701884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701884>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

VISU+ 2 RT 128 NETWORK - Visualisierungs-Software



2701884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701884>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de