

EB 80- DIK RD - Einlegebrücke

2715953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2715953
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918061708
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

EB 80- DIK RD - Einlegebrücke

2715953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	80
Rastermaß	6,2 mm
Potenziale	80

Maße

Rastermaß	6,2 mm
-----------	--------

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	Cu
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

EB 80- DIK RD - Einlegebrücke

2715953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 80- DIK RD - Einlegebrücke

2715953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de