

URELG 2 - Grundklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2820262
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK61B4
GTIN	4017918076818
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,11 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,528 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
Polzahl	2


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Maßzeichnung	
Breite	14,6 mm (mit Deckel)
Höhe	42,5 mm
Tiefe	112 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Isolierstoff	PA


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung




URELG 2 - Grundklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



Schemazeichnung



- 1 = Koppelstecker
- 2 = Kodierung
- 3 = Deckel
- 4 = Grundklemmenblock

URELG 2 - Grundklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01742

URELG 2 - Grundklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 2 - Grundklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820262>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de