


# EG 90-AE/PC GN - Elektronikgehäuse

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gehäuseabdeckung, für einseitigen Anschluss



## Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2764975
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCGA
GTIN	4017918132019
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,54 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,04 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuseoberteil
Gehäuseart	Einbaugeschäft
Produktfamilie	EG..-A
Polzahl	34

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	90 mm
Bauhöhe	17,5 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm

### Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	80 °C
-------------------------------	-------

### Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

# EG 90-AE/PC GN - Elektronikgehäuse


2764975


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>



## Zeichnungen

Maßzeichnung






Bestückungsseite, bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteils


# EG 90-AE/PC GN - Elektronikgehäuse

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>



gilt für Leiterplatte 1; 2; 3; 4; 5 und 6, siehe Explosionszeichnung




gilt für Leiterplatte 7; 8; 11 und 12, siehe Explosionszeichnung

# EG 90-AE/PC GN - Elektronikgehäuse

2764975


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>



gilt für Leiterplatte 9 und 10, siehe Explosionszeichnung

2764975


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>



gilt für Leiterplatte 13

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>



gilt für Leiterplatte 14

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764975>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)