

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte

2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 50 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 2770600 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE1Z1X |
| GTIN | 4017918067984 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,748 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,684 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Produkttyp | Trennplatte |
| Produktfamilie | DECKEL + RZ + DP |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 5,08 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|-----------|---------|
| Breite | 2,5 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Rastermaß | 5,08 mm |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de