

FL DIN RA - Tragschienenadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891053>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.



Produktbeschreibung

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

Ihre Vorteile

- Robust: Tragfähigkeit bis 17,5 kg, sodass ein breites Spektrum an Gerätetypen und eine große Zahl an Geräten montiert werden kann
- Robust: sichere und rutschfeste Arretierung der Tiefeneinstellung
- Flexibel: auf zehn verschiedene Tiefen einstellbar (auf eine Tiefe von 70 bis 210 mm in Schritten von 20 mm), sodass alle Betriebsmittelarten bequem von der Vorderseite her zugänglich sind
- Einfache und sichere Anpassung von Tragschienenprodukten an Industrie-Racks

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2891053
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Produktschlüssel	DNN1ZZ
GTIN	4055626047775
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.770 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.767 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	TW

FL DIN RA - Tragschienenadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891053>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Tragschienenadapter

Maße

Breite

464 mm

Höhe

105 mm

Tiefe

285 mm

Materialangaben

Material

Stahl, verchromt

Material

Stahl, verchromt

FL DIN RA - Tragschienenadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891053>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FL DIN RA - Tragschienenadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891053>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de