

BRIDGE- 5-1M - Brücke

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schleifenbrücke 3-phasig für 5 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 1 m



Ihre Vorteile

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2901544
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK74Z1
GTIN	4046356610292
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	183 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	159,1 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

BRIDGE- 5-1M - Brücke

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schleifenbrücke
Produktfamilie	CONTACTRON
Anzahl brückbarer Module	5

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

Kabel / Leitung

Anschlussleitungslänge	1 m
------------------------	-----

BRIDGE- 5-1M - Brücke

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Zulassungs-ID: E228652



UL Listed

Zulassungs-ID: E228652

BRIDGE- 5-1M - Brücke

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE- 5-1M - Brücke

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901544>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de