

EM RI-ADAPTER COMPACT - Adapter

2902748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902748>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapter zur Montage von kurzschlussfesten Hybridmotorstartern vom Typ ELR-H51... auf 60 mm Stromsammelschienen. Kompakte Bauform mit 160 mm Bauhöhe.



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2902748
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7455
GTIN	4046356673600
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

EM RI-ADAPTER COMPACT - Adapter



2902748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902748>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageadapter
Produktfamilie	CONTACTRON

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	41,5 mm

Zulassungen

UKCA

Zertifikat	UKCA-konform
------------	--------------

EM RI-ADAPTER COMPACT - Adapter



2902748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902748>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27371392

ETIM

ETIM 9.0

EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121100

EM RI-ADAPTER COMPACT - Adapter



2902748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902748>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de