

FUSE-10X38-16A-GR - Sicherung

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherung, Anzahl: 10 Stück, Sicherungstyp: Schmelzsicherung (CC), Nennstrom: 16 A, Auslösecharakteristik: superflink (gR)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903126
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7455
GTIN	4046356713313
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8 g
Zolltarifnummer	85361050
Ursprungsland	FR

FUSE-10X38-16A-GR - Sicherung

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherung
Anzahl der Sicherungen im Set	10

Elektrische Eigenschaften

Auslösecharakteristik	superflink (gR)
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	3 W
Nennspannung U_N	690 V
Nennstrom I_N	16 A
Sicherungsgröße	CC
Sicherung	Schmelzsicherung

Maße

Abmessungen	10 x 38 mm
-------------	------------

FUSE-10X38-16A-GR - Sicherung

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE-10X38-16A-GR - Sicherung

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE-10X38-16A-GR - Sicherung

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903126>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de