UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie

2908368

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908368

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ersatzbatterie für die Batteriemodule UPS-BAT/VRLA-WTR...

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908368
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEW3
GTIN	4055626297743
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11.066 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.066 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.

Eingangsdaten

Eingangsspannung	2x 12 V DC

Energiespeicher

Nennkapazität	13 Ah
Lebensdauer Akku-Modul	10 Jahre ... 15 Jahre (20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	12 Monate (0 °C ... 20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	9 Monate ... 12 Monate (20 °C ... 30 °C)
	6 Monate ... 9 Monate (30 °C ... 40 °C)
Batterie Technologie	VRLA-WTR
Typ Akkumulator	Genesis G13EPX
IQ Technology	nein

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie
Anwendung	für UPS-BAT/VRLA/WTR
IQ Technology	nein

Maße

Breite	167 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	176 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 60 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908368

GOST-R
Zulassungs-ID: ROSS DE.BL08.D00191

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC002839

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e4ea2098-f56d-4b2f-b9a5-08a1969c5397

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de