

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



2908369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ersatzbatterie für die Batteriemodule UPS-BAT/VRLA-WTR...



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908369
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEW3
GTIN	4055626297736
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20.000 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20.000 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	US

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



2908369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

### Eingangsdaten

Eingangsspannung	2x 12 V DC
------------------	------------

### Energiespeicher

Nennkapazität	26 Ah
Lebensdauer Akku-Modul	10 Jahre ... 15 Jahre (20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	12 Monate (0 °C ... 20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	9 Monate ... 12 Monate (20 °C ... 30 °C)
	6 Monate ... 9 Monate (30 °C ... 40 °C)
Batterie Technologie	VRLA-WTR
Typ Akkumulator	Genesis G26EPX
IQ Technology	nein

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie
Anwendung	für UPS-BAT/VRLA/WTR
IQ Technology	nein

### Maße

Breite	352 mm
Höhe	126 mm
Tiefe	167 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 60 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

### Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



2908369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>



**GOST-R**

Zulassungs-ID: ROSS DE.BL08.D00191

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



2908369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27059090

### ETIM

ETIM 9.0	EC002839
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



2908369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908369>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	19905a6b-eda9-42e7-adfb-98b2e75a496c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)