

# FUSE-10X38-30A-MR - Sicherung

2903119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903119>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherung, Anzahl: 10 Stück, Sicherungstyp: Schmelzsicherung (CC), Nennstrom: 30 A, Auslösecharakteristik: flink (F)

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903119
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7455
GTIN	4046356713320
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,53 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,53 g
Zolltarifnummer	85361050
Ursprungsland	MX

# FUSE-10X38-30A-MR - Sicherung



2903119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903119>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherung
Anzahl der Sicherungen im Set	10

### Elektrische Eigenschaften

Auslösecharakteristik	flink (F)
Nennspannung $U_N$	690 V
Nennstrom $I_N$	30 A
Sicherungsgröße	CC
Sicherung	Schmelzsicherung

### Maße

Abmessungen	10 x 38 mm
-------------	------------

# FUSE-10X38-30A-MR - Sicherung



2903119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903119>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27142002

### ETIM

ETIM 9.0

EC002704

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# FUSE-10X38-30A-MR - Sicherung



2903119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903119>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)