

# BRIDGE-PT 10 - Brücke

2904498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904498>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schleifenbrücke 3-phasig für 10 Module, der CONTACTRON-Familie mit Push-in-Anschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m



## Ihre Vorteile

- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungsersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2904498
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK74Z1
GTIN	4046356842648
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	448,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	417,5 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

# BRIDGE-PT 10 - Brücke

2904498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904498>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schleifenbrücke
Produktfamilie	CONTACTRON
Anzahl brückbarer Module	10

### Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A

### Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

### Kabel / Leitung

Anschlussleitungslänge	3 m
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904498>



### UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



### cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



### cUL Listed

Zulassungs-ID: E228652



### UL Listed

Zulassungs-ID: E228652

# BRIDGE-PT 10 - Brücke

2904498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904498>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# BRIDGE-PT 10 - Brücke



2904498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904498>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)