

EMG 45-H 35MM KLAR - Abdeckhaube

2942140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942140>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 35 mm, Breite: 45 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2942140
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918080631
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,85 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMG 45-H 35MM KLAR - Abdeckhaube



2942140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942140>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuseoberteil
Gehäuseart	Einbaugeschütz
Produktfamilie	EMG
Polzahl	16

Maße

Breite	45 mm
Bauhöhe	35 mm
Tiefe	75 mm
Länge	38 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

EMG 45-H 35MM KLAR - Abdeckhaube



2942140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942140>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

EMG 45-H 35MM KLAR - Abdeckhaube



2942140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de