

EMG 45-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2946214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946214>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2946214
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918082178
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,52 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,52 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMG 45-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2946214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946214>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG
Polzahl	16
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	45 mm
Tiefe	75 mm
Länge	38 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Farbe (Gehäuse)	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

EMG 45-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2946214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946214>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 45-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2946214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946214>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de