

EMG 90-LG - Elektronikgehäuse

2946256

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946256>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, ohne Schraubanschlussklemmen und Haube

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2946256
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918082215
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	66,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	66,3 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Einbaugeschäft
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG
Bauform	Gehäuseunterteil, abnehmbare Abdeckung optional
Polzahl	34
Rastermaß	5 mm
Enthalten in Set	2907884 EMG 90-LG/SET

Maße

Maßzeichnung	
Breite	90 mm
Bauhöhe	47,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm 83 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Polycarbonat glasfaserverstärkt
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

Zeichnungen



Rastermaß 5 mm

a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube

b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse


EMG 90-LG - Elektronikgehäuse

2946256

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946256>



Maßzeichnung



- 1 = Oberkante Leiterplatte
- 2 = Oberkante Leiterplatte


EMG 90-LG - Elektronikgehäuse

2946256

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946256>



Maßzeichnung



1 = Oberkante Leiterplatte

B = Gehäusebreite

EMG 90-LG - Elektronikgehäuse

2946256

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946256>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 90-LG - Elektronikgehäuse



2946256

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2946256>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de