

EMG 25-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947132>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm, Breite: 25 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2947132
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918082604
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,363 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,36 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMG 25-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947132>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG
Polzahl	8
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	25 mm
Tiefe	75 mm
Länge	38 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

EMG 25-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947132>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 25-H 7,5MM KLAR - Abdeckhaube



2947132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de