


UMK- F32M-VS - Übergabemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970099>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, für Steckverbinder IEC 603/ DIN 41612, Bauform F, 32-polig, z, b, bestückt, mit Messerleiste, Kabelgehäuse verschraubbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2970099
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2187
GTIN	4017918087609
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	203,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,23 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UMK- F32M-VS - Übergabemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970099>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Polzahl	32

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	250 V AC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	4 A

Anschlussdaten

Feldebene

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Steuerungsebene

Anschlussart	IEC 603/DIN 41612-Anschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	32

Signalisierung

Statusanzeige vorhanden	nein
-------------------------	------

Maße

Artikelabmessungen

Breite	112,5 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	62,5 mm

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Isolierstofftyp Gehäuse	Polyamid PA unverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C

UMK- F32M-VS - Übergabemodul



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970099>

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
---------------------	--------------

Montage

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

UMK- F32M-VS - Übergabemodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970099>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de