

FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set



2906228

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906228>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



FASTCON Pro Steckerset bestehend aus vier Steckern mit Push-in-Anschluss, je einer für jede Position am Modul. Passend für alle MINI Analog Pro Module.

Produktbeschreibung

FASTCON Pro Steckerset bestehend aus vier Steckern, je einer für jede Position am Modul. Passend für alle MINI Analog Pro Module. Die Stecker können einfach gegen die bestehenden Stecker, zum Beispiel zum Wechsel der Anschluss technik, getauscht werden. Ebenso können verlorengegangene Stecker ersetzt werden. Eine Vierfach-Kodierung verhindert ein Falschstecken am Gerät.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2906228
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	DK112Z
GTIN	4055626047942
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set



2906228

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906228>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stecker-Set
------------	-------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (mit Aderendhülse)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (ohne Aderendhülse)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
	24 ... 12 (flexibel)

FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set



2906228

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906228>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--