VIP/S/MC/KIT 1-8 - Stecker-Set

2907031

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907031

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ein Paar Schraubklemmen-Steckverbinder zur Verbindung an das VIP-Sockelmodul mit der Kennzeichnung 1-8.

Ihre Vorteile

- Drahtanschluss per Schraubklemme
- Vorgedruckte Kanal- und Schirmungskennzeichnungen
- Steckbar für schnellen und einfachen Anschluss an das Sockelmodul

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907031
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK115Z
GTIN	4055626256986
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,7 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stecker-Set
Produktfamilie	VIP I/O-Marshalling

Elektrische Eigenschaften

Max. zulässiger Strom	8 A
Nennspannung U_N	300 V (höchste Dauerspannung)

Ausgangsdaten

Versorgungsspannungsbereich	300 V
Dauerlaststrom	8 A

Anschlussdaten

Steuerungsebene

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Polzahl	9
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16
Anzugsdrehmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Maße

Artikelabmessungen

Breite	44,68 mm
Höhe	11,1 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstofftyp Gehäuse	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Zulassungen

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de