

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 256 MByte.



Produktbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS. Zur Freischaltung diverser Funktionsbausteine steht alternativ Programm- und Konfigurationsspeicher mit integrierter Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar
- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2988120
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,5 g
Zolltarifnummer	85235110
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Speichermedium
Anwendung	Programm-/Konfigurationsspeicher
Einbaulage	vertikal

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,165 W
--	---------

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V DC
Versorgungsspannungsbereich	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Stromaufnahme typisch	typ. 50 mA

Materialangaben

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montage

Einbaulage	vertikal
------------	----------

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988120>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de