

KSSI 4-8 - Kurzschlussstecker



3000735

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000735>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3000735
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4017918107123
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,11 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

KSSI 4-8 - Kurzschlussstecker

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000735>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kurzschlussstecker
Polzahl	4
Rastermaß	8 mm

Maße

Rastermaß	8 mm
-----------	------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	Steckmontage
------------	--------------

KSSI 4-8 - Kurzschlussstecker

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000735>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	640e3b31-c411-441a-806f-51aafb98ea4b