

EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montageplatte, zum Aufschrauben von Schaltgeräten der Größe 0



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2942742
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACGEAA
GTIN	4017918099435
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,38 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Tragschienenadapter
Gehäuseserie	EM-MP
Bauform	flache Ausführung, 70 mm breit

Maße

Maßzeichnung	
Breite	70 mm
Länge	74,5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	Polyamid faserverstärkt
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

EM-MP 70 - Montageplatte


2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



Zeichnungen

Maßzeichnung



EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EM-MP 70 - Montageplatte



2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de