

# UM-BEFE 35-1 - Basiselement

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Basiselement mit Schnappfuß, zur Montage auf oder Tragschiene NS 32 oder Tragschiene NS 35/7,5, ohne Rippen, L = 35 mm



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2956660
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDDA
GTIN	4017918085889
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,34 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,15 g
Zolltarifnummer	85472000
Ursprungsland	PL

# UM-BEFE 35-1 - Basiselement



2956660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM BE
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

### Maße

Breite	35 mm
Höhe	111 mm
Tiefe	27,7 mm

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PA
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

### Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

# UM-BEFE 35-1 - Basiselement

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

# UM-BEFE 35-1 - Basiselement

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-BEFE 35-1 - Basiselement



2956660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2956660>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)