

# NS 35/ 7,5 UNP AE EP 250X255 - Tragschiene ungelocht



3002637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002637>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene ungelocht, speziell für PxC Polyester-Klemmenkästen, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben

## Ihre Vorteile

- Die Tragschienen sind stirnseitig mit Langlöchern zur Befestigung versehen
- Die Länge der Schienen ist genau auf die Polyester-Klemmenkästen von Phoenix Contact angepasst
- Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
- Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 3002637                   |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                   |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                   |
| Verkaufsschlüssel                        | R1 - Gehäuse+Schaltkästen |
| Produktschlüssel                         | BH9Z4X                    |
| GTIN                                     | 4055626461427             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130,4 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130,4 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 72166190                  |
| Ursprungsland                            | DE                        |

# NS 35/ 7,5 UNP AE EP 250X255 - Tragschiene ungelocht



3002637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002637>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Tragschiene |
|------------|-------------|

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 35 mm  |
| Höhe   | 7,5 mm |
| Länge  | 243 mm |

### Materialangaben

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Farbe        | silberfarben                    |
| Material     | Stahl                           |
| Beschichtung | verzinkt, dickschichtpassiviert |

# NS 35/ 7,5 UNP AE EP 250X255 - Tragschiene ungelocht



3002637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002637>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 UNP AE EP 250X255 - Tragschiene ungelocht



3002637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3002637>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)