


# FBRI 40-5 N - Feste Brücke

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006823>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Feste Brücke, Polzahl: 40, Farbe: silberfarben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3006823
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918167608
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	52,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	52,15 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	PL

# FBRI 40-5 N - Feste Brücke

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006823>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	40

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

# FBRI 40-5 N - Feste Brücke

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006823>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27250303

### ETIM

ETIM 9.0

EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# FBRI 40-5 N - Feste Brücke



3006823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006823>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)