

DF-UP 6 - Flanschdeckel

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3060856>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 6/..., Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 21 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
- Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3060856
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z1X
GTIN	4046356607766
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,713 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,713 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

DF-UP 6 - Flanschdeckel



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3060856>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abschlussdeckel
------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C ()
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA

Maße

Breite	4,5 mm
Höhe	21 mm
Tiefe	24,7 mm

DF-UP 6 - Flanschdeckel

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3060856>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DF-UP 6 - Flanschdeckel

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3060856>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de