

KDT-ST 4 - Blindstopfen

3063934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063934>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Blindstopfen, Material: PA, Länge: 25 mm, Durchmesser: 4 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3063934
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CZX
GTIN	4046356301398
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,436 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,4 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

KDT-ST 4 - Blindstopfen

3063934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063934>



Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Die Blindstopfen dienen dem Verschließen nicht belegter Kabeltüllen.
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlussstopfen
------------	-------------------

Maße

Maßzeichnung	
Länge	25 mm
Durchmesser	4 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54 (Montagehinweise sind zu beachten)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten).
----------------	---

KDT-ST 4 - Blindstopfen


3063934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063934>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

KDT-ST 4 - Blindstopfen

3063934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063934>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KDT-ST 4 - Blindstopfen

3063934

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063934>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de