

SCP 2-10 - Kurzschlussstecker



3070412

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070412>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 10,15 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3070412
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4055626348131
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,89 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Die SCP-Kurzschlussstecker sind zum Kurzschließen von benachbarten Messwandler-Trennklemmen bestimmt. Sie dienen als zeitlich begrenzte Stromwandler-Kurzschlussmöglichkeit, für Wartungs- und Inbetriebnahme Arbeiten an Mess- und Schutzeinrichtung innerhalb von Energieversorgungsanlagen. Das Stecken und Ziehen der Kurzschlussstecker ist nur im spannungs- und lastfreien Zustand statthaft.
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kurzschlussstecker
Polzahl	2
Rastermaß	10,15 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V DC
	30 V AC

Maße

Stiftdurchmesser	4,00 mm
Rastermaß	10,15 mm

Materialangaben

Farbe	orange (RAL 2003)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	Steckmontage
------------	--------------

SCP 2-10 - Kurzschlussstecker



3070412

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070412>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SCP 2-10 - Kurzschlussstecker



3070412

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3070412>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de