

PC - Kodierstern

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040588>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kodierstern, 4-teilig, Tiefe: 6 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 3 mm, Farbe: rot



Ihre Vorteile

- Einsetzbar in alle Klemmen, Kupplungen und Leiterplatten-Grundleiste
- Die einzelnen Kodierelemente werden an der Kodierposition in die Grundklemme eingeschoben und die Kodiernase an der entsprechenden Stelle am Stecker entfernt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3040588
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE214Z
GTIN	4017918832728
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,832 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,802 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PC - Kodierstern

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040588>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kodierelement
------------	---------------

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	3 mm
Höhe	3 mm
Tiefe	6 mm

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3040588>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 9.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--