

AP RSC-T - Abdeckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3059139>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird direkt auf die Prüftrennklemmen der Baureihe RBO... und RSC... aufgerastet. Lieferlänge: 1 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3059139
Verpackungseinheit	10 m
Mindestbestellmenge	1 m
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4046356520799
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	241 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	241 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil
------------	--------------

Maße

Breite	78,4 mm
Höhe	1000 mm
Tiefe	18,6 mm
Länge	1000 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

AP RSC-T - Abdeckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3059139>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AP RSC-T - Abdeckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3059139>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de