

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sortimentkasten, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 50 Stck. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 Stck. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Ihre Vorteile

- Die farbliche Kennung und der Klarsichtdeckel erleichtern den schnellen Zugriff auf die gewünschten Aderendhülsen
- Die praktischen Sortimentboxen bringen Ordnung in die Werkstatt
- Mit dem integrierten Euro-Clip können sie z. B. an Lochplattenwänden platzsparend aufgehängt werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3202960
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3416
GTIN	4017918947132
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	114,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	104,5 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

Set besteht aus

AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: weiß

AI 0,75- 8 GY - Aderendhülse

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200519>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: grau

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

AI 1 - 8 RD - Aderendhülse

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200030>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: rot

AI 1,5 - 8 BK - Aderendhülse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200043>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: schwarz

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

AI 2,5 - 8 BU - Aderendhülse

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200522>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: blau

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sortimentkasten
------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinkt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur	120 °C

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de