

# KEL 16/4 - Dichtrahmen

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063028>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtrahmen, Material: PA, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 17 mm



## Produktbeschreibung

KEL-Dichtrahmen, klein

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3063028
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CAX
GTIN	4046356300759
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106,59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

# KEL 16/4 - Dichtraahmen

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063028>




## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rahmen für Kabeltüllen
------------	------------------------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	58 mm
Höhe	17 mm
Länge	120 mm
Bohrlochabstand horizontal	32 mm
Bohrlochabstand vertikal	103 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

### Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	35 mm
Länge Montageausschnitt	86 mm

### Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------


# KEL 16/4 - Dichtraahmen

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063028>



## Zeichnungen



# KEL 16/4 - Dichtrahmen

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063028>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
-------------	----------

# KEL 16/4 - Dichtrahmen

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063028>



## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	
---	--

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)