

KEL 16/8 - Dichtrahmen

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063044>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Dichtrahmen, Material: PA, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 17 mm

Produktbeschreibung

KEL-Dichtrahmen, klein

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3063044
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CAX
GTIN	4046356300773
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	93,05 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

KEL 16/8 - Dichtrahmen

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063044>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rahmen für Kabeltüllen
------------	------------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	58 mm
Höhe	17 mm
Länge	120 mm
Bohrlochabstand horizontal	32 mm
Bohrlochabstand vertikal	103 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	35 mm
Länge Montageausschnitt	86 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------


KEL 16/8 - Dichtrahmen

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063044>



Zeichnungen



KEL 16/8 - Dichtrahmen

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063044>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
-------------	----------

KEL 16/8 - Dichtrahmen

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3063044>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	
	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de